

## Über den AP-607

Der Ersatzfuß **AP-607** passt auf die 100-500 RF f/4.5 Canon-Objektive und dient drei Hauptzwecken: 1. Zusätzliche Steifigkeit gegenüber

dem werkseitigen Stativmontagefuß, der mit einer Objektivplatte verbunden ist, wodurch Biegung und Vibration reduziert werden.

2. Funktioniert als Schnellwechselplatte im Arca-Swiss-Stil für Ihr Objektiv.

3. Erzeugt eine idealere Geometrie für die Verwendung Ihres Objektivs auf der Wimberley Sidemount Head und Sidekick ermöglichen eine optimale Balance des Objektivs.

Wimberley-Objektivplatten sind mit Schnellspannklemmen im Arca-Swiss-Stil kompatibel, wie sie beispielsweise von Wimberley, Kirk Enterprises, Really Right Stuff, Arca-Swiss, Markins und anderen hergestellt werden.

## Installationsanweisungen

**1. Befestigen Sie die AP-607-Platte** mit der beiliegenden 1/4-20-Schraube am Objektiv (Abb. 1).

**2. Drehen Sie die Schraube bis zum ersten Widerstand ein und drehen** Sie sie dann etwa 30° weiter, um ein angemessenes, aber nicht zu hohes Drehmoment zu erreichen. **Nicht zu fest anziehen;** mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel kann der Kopf des Befestigungselements abgerissen werden.


**4. Sicherheitsanschlagschrauben** wie auf Seite 2 (Abb. 3) gezeigt montieren. Sicherheitsanschlagschrauben sind nicht erforderlich, sie halten jedoch Ihr Objektiv und Ihre Kamera sicher, wenn Sie eine kompatible QR-Klemme verwenden.

# Wimberley

## AP-607 Schnellspanner-Austausch

Fuß für Canon:

100-500 RF f/4.5-7.1 IS



Gewicht: 1,95 oz

Produktabmessungen (L x B x H): 4,0 x 1,5 x 0,4 Zoll

Materialien: Eloxiertes 6061 Aluminium, Edelstahl

### Packungsinhalt:

- QR-Platte im Arca-Swiss-Stil: Ersatzfuß AP-607 (1 Stück)
- Befestigungsschraube: 1/4-20 x 7/16" L Flachkopf-Innensechskantschraube (1 Stück)
- Sicherheitsstoppschrauben: M3 x 3 mm Innensechskantschraube (2 Stück)
- Inbusschlüssel: 5/32 (Menge 1)
- Inbusschlüssel: 2,5 mm (1 Stück)

Hergestellt in den USA

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199


1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199

1700 Broadway St. Columbus, OH 43206-1199



Abbildung 1



Fortsetzung der Anleitung auf der Rückseite >>

## — Verwenden von Blitzklammern

Die Ersatzfüße von Wimberley haben einen doppelten Schwalbenschwanzquerschnitt. An der oberen Schwalbenschwanzführung können Sie Wimberley-Blitzhalterungen sowie Schnellspannhalterungen anderer Hersteller anbringen.




### Verwendung des AP-607 ohne Schnellspanner

Über die 3/8 und 1/4 Zoll großen Löcher im mittleren Bereich der Platte lässt sich der Fuß direkt am Gewindebolzen eines Einbeinstativs oder einer anderen Objektivhalterung befestigen, ohne dass eine Schnellspannklammer erforderlich ist.

## — Verwenden der optionalen Sicherheitsstoppschrauben

Ihr Wimberley-Fuß wird mit zwei Sicherheitsanschlagschrauben und einem passenden 2,5-mm-Inbusschlüssel geliefert. Zwei dieser Schrauben werden in die kleinen Gewindebohrungen an der Vorder- und Rückseite des Fußes geschraubt (Abb. 3) und dienen als Anschläge, die ein versehentliches Herausrutschen des Fußes aus der Schnellspannklammer verhindern. Wenn Sie beide Anschläge verwenden möchten, müssen Sie die Klemmbacken der Schnellspannklammer weit genug öffnen, um Ihr Objektiv von oben einsetzen zu können (anstatt es hineinzuschieben).



### Top Load

(Erforderlich mit Sicherheitsstoppschrauben)

Das Beladen von oben ist zwar weniger bequem, Sie können jedoch sicher sein, dass Ihr Objektiv nicht aus der Klemme rutscht.





Abbildung 3

**Sicherheitsstoppanäle** Wir empfehlen die Verwendung von Klemmen mit Sicherheitsstoppanälen. Diese Kanäle ermöglichen eine vollständige Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, verhindern jedoch, dass die Platte herausrutscht, wenn die Klemme versehentlich gelöst wird.




**⚠️ Warnung zu Klemmen von Drittanbietern:** Unsere Sicherheitsstoppschrauben funktionieren mit den meisten Schnellspannklammern von Drittanbietern, Klemmen ohne Kanäle, die zu breit sind, um von den Sicherheitsstoppschrauben überspannt zu werden, funktionieren jedoch nicht.


Ihre Klemme muss über Sicherheitsstoppanäle verfügen

ODER

kurz genug sein, damit der Fuß die Klemme überspannen kann




Sicherheitsstopp Kanäle




### Arca-Swiss Z1

Die Sicherheitsstopp-Funktion dieses Fußes funktioniert nicht bei Verwendung mit einer Arca-Swiss-Doppeldecker-Schnellspannklammer.



Wenn Ihnen diese Fußsicherheitsfunktion wichtig ist, empfehlen wir, die Klemme durch eine Wimberley C-12 QR-Klemme zu ersetzen.



Klemmen ohne Sicherheitsstoppanäle (oder solche ohne ausreichenden Abstand) klemmen den Fuß nicht sicher in einem Winkel fest

Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Bei Fragen oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne.